Garant CEE 1 IP 44 Kabeltrommel 30 m H07RN-F 5G1,5

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.









MADE IN GERMANY

cable PILOT

IP44

Artikelnummer	1182720010
EAN	4007123687435

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
- 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
- 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Kabelqualität: RN-Kabel, sehr robust und ölbeständig.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Mit Trommelbremse.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Kabellänge	30 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Trommeldurchmesser	300 mm
Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nenneingangsspannung	230 V/400 V
Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	7,84 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19,5 cm x 30 cm x 39 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	7,84 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	24 cm x 31 cm x 41 cm

LIEFERUMFANG

Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel