Garant G Bretec IP 44 Gartenkabeltrommel 38 + 2 m AT-N05V3V3-F3G1,5

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.









MADE IN GERMANY

cable PILOT

IP44

Artikelnummer	1188500
EAN	4007123687091

BESCHREIBUNG

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Das Bretec®-Drehkontakt-System ermöglicht das Auf oder Abrollen der Kabeltrommel, ohne dass sich angeschlossene Kabel verdrehen.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	BREMAXX
Kabellänge	38 m + 2 m
Kabelbezeichnung	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelfarbe	orange
Trommeldurchmesser	290 mm
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne
Stecksystem Steckdose	Ohne
Stecksystem Stecker	Typ F (Schutzkontakt)
Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nenneingangsspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	6,3 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19,3 cm x 28,3 cm x 37,4 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	6,3 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	19,3 cm x 29,3 cm x 36,4 cm

LIEFERUMFANG

Garant G Bretec IP44 Gartenkabeltrommel