


# STA-300D

Best.-Nr.: 0257330

## PRODUKTINFOS

**Stereo-PA-Class-D-Verstärker**

- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke)
- Limiterfunktion zuschaltbar
- 2 Pegelregler
- Temperaturgeregelter Lüfter
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Übersteuerung (Clip) und Signal

## TECHNISCHE DATEN

| **STA-300D** | |
|---|---|
| Ausgangsleistung, gesamt | 350 W |
| Nennleistung | 300 W |
| Leistung an 4 Ω | 2 x 150 W |
| Leistung an 8 Ω | 2 x 100 W |
| Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb | 1 x 300 W |
| Kanäle | 2 |
| Eingänge | 1 V/12 kΩ |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Integrierter Limiter | ja |
| Störabstand | > 96 dB |
| Übersprechdämpfung | > 70 dB |
| Klirrfaktor | < 0,05 % |

**STA-300D**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | ˜ 230 V/50 Hz/510 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 510 VA |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Tiefe | 290 mm |
| Höheneinheiten HE | 1 |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Anschlüsse | 1 x 3-Pol-XLR L/R<br>1 x 6,3-mm-Klinke L/R<br>1 x SPEAKER L/R |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,38 x 0,11 x 0,55 m |
| Bruttogewicht | 4,75 kg |
| Nettogewicht | 3,84 kg |

**STA-300D**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754247442 |
| Nettogewicht | 3,84 kg |