


EMG 90-B17

Obj.č.: 2946269



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2946269>

Osazovací modul skládající se z pouzdra, připojovací svorky MKDS 3 a desky plošných spojů

Údaje	
EAN	 4 017918 082222
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,16098 kg
Informace v katalogu	Strana 713 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
03.08.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně	
Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vláknny vyztužený polykarbonát
Barva	zelená
Rozměry / póly	
Délka	75 mm

Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	90 mm
Počet pólů	34
Měřítka rastru	5 mm

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	4,1 W 4,6 W 7,5 mm
	5 W 5,7 W 15 mm
	6,1 W 7,1 W 52 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2941824	EMG 90-ZE	Mezikus, pro zvětšení objemu konstrukce
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.
Značení		
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2945396	EMG 90-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 7,5 mm
2945406	EMG 90-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 15 mm, šířka: 90 mm
2944300	EMG 90-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 90 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



1 = horní hrana desky plošných spojů
B = šířka pouzdra



Rozeč 5 mm
a = osaditelná plocha 38 mm v krytu
b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.