
EcoTank ET-5855



DATENBLATT / BROSCHÜRE



Dieses schnelle DIN-A4-Multifunktionsgerät EcoTank ist ein Muss für Unternehmen und verfügt über eine Kapazität von 500 Blatt im vorderen Fach, einen hinteren Einzug für 50 Blatt, einen automatischen Dokumenteneinzug für 50 Blatt und eine Faxfunktion.

Mit diesem benutzerfreundlichen EcoTank-Drucker, bei dem die Kosten pro Seite ausgesprochen niedrig sind, können Sie drucken, scannen, kopieren und faxen. Dank hoher Druck- und Scangeschwindigkeiten, zwei vorderer Papierkassetten für 250 Blatt im DIN-A4-Format, eines hinteren Papiereinzugs für 50 Blatt und eines Dokumenteneinzugs für 50 Blatt im DIN-A4-Format sind Druckaufträge in diesem Format schnell erledigt. Zahlreiche weitere Features wie mobiles Drucken, Ethernet oder ein 10,9 cm großer Touchscreen erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag.

Effizienz neu definiert
Mit diesem schnellen und effizienten Drucker drucken Sie die erste Seite in nur 5,5 Sekunden*. In Kombination mit der Duplexfunktion für beidseitiges Drucken und dem automatischen Dokumenteneinzug werden Ihre alltäglichen Druckaufträge zügiger denn je erledigt.
DIN A4 EcoTank-Drucker mit vielen Funktionen
Der ET-5855 ist für Büroaufgaben mit DIN-A4-Druck, -Scan, -Kopie und -Fax ausgelegt. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über den großen LCD-Touchscreen auswählen und ausführen.
Weiter sparen
Jedes Mal, wenn Sie drucken, spart dieser EcoTank-Drucker bares Geld, denn die Kosten pro Seite sind unglaublich niedrig. Im Gegensatz zu anderen Druckern verfügt der EcoTank über große Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen nachgefüllt werden.
Schluss mit Unterbrechungen
Mit einer Tintenfüllung kann dieser EcoTank-Drucker mehrere Tausend Seiten drucken und in den beiden vorderen Papierfächern ist Platz für bis zu 500 Blatt. Sparen Sie Zeit dank des großzügigen hinteren 50-Blatt-Einzugs und A4-ADF.
Standortunabhängig drucken
Mit der Epson Smart Panel-App* senden Sie Dokumente einfach per WLAN und Wi-Fi Direct vom Mobilgerät aus an den Drucker. Verfügt auch über Ethernet.
Einfach in der Bedienung und zuverlässig
Das Befüllen der großen vorderen Tintentanks ist mit den wiederverschließbaren, intuitiven und tropffreien Tintenflaschen einfach. Der Heat-Free-PrecisionCore-Druckkopf ist für seine Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt und überdauert die Lebensdauer des Druckers.

PRODUKTMERKMALE

- **Schneller, zeitsparender Druck**
  Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute*
- **DIN-A4-Multifunktionsdrucker mit Fax, Touchscreen und automatischem Dokumenteneinzug**
  Qualitativ hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen in einem Gerät sowie große Papierfächer, die Ihnen Zeit sparen
- **Mehrere Anschlussoptionen für einfache Druckvorgänge**
  USB, WLAN, Wi-Fi Direct, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken*
- **Ein Set Ersatztinten druckt bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe*.**
  Fügen Sie einfach Papier hinzu, um mit wenig Aufwand zu drucken!
- **Nummer 1 unter den Tintentankdruckern weltweit***
  100 Millionen verkaufte EcoTank-Drucker weltweit*

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl
Tintentechnologie	Pigmenttinte
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Kategorie	Home Office, Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
DRUCK	
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	25 Seiten/MinSchwarzweiß, 25 Seiten/MinFarbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	32 Seiten/MinSchwarzweiß (Normalpapier), 32 Seiten/MinFarbe (Normalpapier)
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	21 DIN A4-Seiten/Min.Schwarzweiß, 21 DIN A4-Seiten/Min.Farbe
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß5,5 Sekunden, Farbe6 Sekunden
Empfohlenes Druckvolumen	3.300 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter http://www.epson.eu/testing.

SCANNEN	
Beidseitiges Scannen	Ja
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	27,5 Bilder/Min. mit ADF-Scan 5 Sekunden über Vorlagenglas
Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	11 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	9 Bilder/Min. mit ADF-Scan 10 Sekunden über Vorlagenglas
Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	6 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)
FAX	
Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Fehlerkorrekturmodus	CCITU/ITU Group3 Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Fax-Kurzwahltasten (max.)	200 Namen und Zahlen
Seitenspeicher	bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception
PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Papierfächer	3
Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DIN B5, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), Letter, Legal
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Automatischer Dokumenteneinzug	50 Seiten
Kapazität des Ausgabepapierfachs	125 Blatt
Paper Tray Capacity	550 BlattStandard
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Passendes Papiergewicht	64 - 300g/m²
	Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m², wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Exemplar (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Fax (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiger Scan (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier)

EcoTank ET-5855

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Hauptgerät
- Schnellstartanleitung
- User guide
- 1 Tintenset (1 × 127 ml BK, 3 x 70 ml cmY)

EPSON®

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	19 W(Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W(Energiesparmodus), 9,1 W(Betriebsbereit), 0,2 W(ausgeschaltet), TEC0,14 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	425 x 500 x 350 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	17,8 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Anschlüsse	USB, Ethernet, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
Schallleistung	Betrieb:6,6 B (A)
Schalldruck	Betrieb:51 dB(A)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Stromversorgung	220 V, 240V
Farben	Schwarz
WEITERE FUNKTIONEN	
LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale:10,9 cm
Features	Touchscreen
SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in, 200.000 Seiten Optionaler Geräteschutz verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ29406
Barcode	8715946734668
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	2 Stück

KOMPATIBILITÄT DER TINTENFLASCHEN

● 113
● 113
● 113
● 113
● ● ● ● 104



ERGIEBIGKEIT DER TINTENFLASCHEN



	●	● ● ●
Im Lieferumfang	4.500 Seiten*	2.800 Seiten*
Ersatztinte	7.500 Seiten*	6.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter http://www.epson.eu/pageyield

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. Siehe epson.de/ecotankfootnotes

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2025-02-26