## Produktdatenblatt







# Philips Outdoor Ultra-Efficient Alix Wandleuchte 2x4.3W, 2700 Kelvin, 800 Lumen, IP44, anthrazit

Setze mit der Outdoor Ultra-Efficient Alix Wandleuchte doppelte Lichtakzente an Deiner Fassade. Dank UltraEfficient LED-Technologie sparst Du bis zu 50 % Energie im Vergleich zu herkömmlicher LED-Beleuchtung – bei warmweißem Licht (2700K) und 800 Lumen pro Lichtpunkt für eine einladende Außenbeleuchtung. Das robuste Gehäuse ist wetterfest konstruiert und übersteht Regen sowie Frost zuverlässig. Mit Schutzklasse IP44 ist die Leuchte zuverlässig gegen Spritzwasser geschützt. Das moderne, anthrazitfarbene Design fügt sich elegant in jede Fassade ein. Nachhaltig, wetterfest, doppelt hell: Dein neuer Begleiter für die Außenbeleuchtung.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Max. Wattage | 4.3 |
| Sockel | Integrierte LED |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart | IP44 |
| Volt | 230 |
| Lumen | 800 |
| Kelvin | 2700 |

### Artikeldaten

| | |
|---|---|
| EAN Artikel | 8720169351318 |
| Bestellnummer (EOC) | 35131800 |
| 12NC | 929004140901 |
| Flammenanzahl | 2 |
| Zolltarifnummer | 9405413990 |
| Herkunftsland | China |

### Gewichte

| | |
|---|---|
| Artikelgewicht / kg netto | 0.63 |
| Artikel mit Verpackung / kg | 0.67 |

### Verpackungsmaße

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |

### Design/Materialausführ.

| | |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Grundfarbe | Grau |
| Dimmeffekt | |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Kategorie | B |

### Inkl.

| | |
|---|---|
| Inkl. Batterie | Nein |
| Inkl. Dimmschalter | Nein |
| Inkl. Bridge | Nein |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

### Verschiedenes

| | |
|---|---|
| Typ | Gartenlampe |
| Kabellänge | 0m |
| Höhenverstellbar | Nein |

Ausstellungsdatum: 11.08.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.