Foscam BP4 batteriebetriebene 2K 4 MP WLAN-Überwachungskamera inkl. Solarpanel

EAN: 6954836019351



Die batteriebetriebene Kamera Foscam BP4 liefert gestochen scharfe Bilder mit einer Auflösung von bis zu 2560 x 1440 Pixeln bei 20 Bildern pro Sekunde.

Sie erhöht den Präzisionsgrad und die Detailgenauigkeit der Sicherheitsaufnahmen, so dass sich wichtige Informationen besser erkennen und aufnehmen lassen.

Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen, wie z.B. die Bewegungserkennung, bietet die Foscam B4 auch eine PIR-Personenerkennung, die in der Lage ist, Personen von anderen sich bewegenden Objekten zu unterscheiden und einen Alarm zu senden, um Ihnen eine schnelle Reaktion zu ermöglichen und evtl. unbefugten Zutritt zu verhindern.

Bei Erkennung eines Eindringlings wird das Spotlight aktiviert und ein Alarmton ertönt, um potenzielle Täter abzuschrecken. Das Spotlight kann auch manuell aktiviert werden.

Dank der zwei integrierten Spotlight IR LEDs bietet die Foscam BP4 Nachtsichtreichweite von bis zu 10 Metern. Lebendige Farbbilder sind auch in der Dunkelheit möglich.

Mit Wiederaufladbarer Batterie und Solarpanel bleibt die Kamera jederzeit einsatzbereit. Mit einem leistungsstarken 10.000 mAh Akku (4x 18650 Batterien enthalten) und dem Foscam Solarpanel ist die BP4 vollständig kabellos und unabhängig von Steckdosen. Ein solarbetriebenes System sorgt für maximale Flexibilität.

Die Foscam BP4 ist mit integriertem einem Mikrofon und einem Lautsprecher ausgestattet und unterstützt dadurch Zwei-Wege-Audio in Echtzeit. So können Sie mit Ihren Gästen kommunizieren und unerwünschte Gäste abweisen, unabhängig von Ihrem Standort.

Die Foscam Mobile App ist die ideale Lösung, mit der Sie die Live-Übertragungen ansehen, über die batteriebetriebene Kamera sprechen und zuhören können, Sofortwarnungen auf dem Smartphone empfangen und vieles mehr. Die Foscam PC App ist eine Videoverwaltungssoftware (VMS) mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es ermöglicht, Videos auf dem Computer, Laptop zu speichern, zu finden, anzusehen und zu verwalten.

Die Kamera kann dort aufgestellt werden, wo sie ein gutes WLAN-Signal empfangen kann. Da keine Steckdose oder ein Verlängerungskabel benötigt werden, ist die Kamera flexibel einsetzbar.

Die Foscam BP4 ist ist nach IP66 geschützt und hält extremen Wetterbedingungen stand. Ob vor der Haustür, in der Garage oder im Lager – diese Kamera funktioniert zuverlässig bei Temperaturen von

-20°C bis 60°C.

Die Aufnahmen können auch lokal auf einer Micro-SD-Karte (bis zu 256 GB) gespeichert werden.

Diese WLAN-Überwachungskamera unterstützt Alexa & Google Home.

Highlights

- Hochauflösendes 2K-Video bei Tag und Nacht
- PIR-Erkennung von Personen
- Wiederaufladbare Batterie und Solarbetrieb
- Nachtsicht in Farbe
- Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- Integrierte 2-teilige Scheinwerfer und IR-LED
- Unterstützt SD-Karten mit bis zu 256 GB zum Speichern der Videos
- IP66 Wasserfest
- Unterstützung von Alexa & Google Home

Technische Daten

Modell		**Foscam BP4**
Scheinwerfer	Farbtemperatur	6500K
Bildsensor	Sensortyp	Hochauflösender Farb-CMOS-Sensor
	Bildschirmauflösung	4,0 Megapixel (2560 x 1440)
	Min. Beleuchtung	0 Lux (mit IR-Strahler)
Objektiv	Objektivtyp	f:3,3 mm; F2,0
	Blickwinkel	Diagonal: 104°, Horizontal: 89°, Vertikal: 48°
Video	Bildkomprimierung	H.264
	Auflösung	2K (2560 x 1440) 20 Bilder/s, VGA (640 x 360)
	Stream	Dual-Stream
	Bild spiegeln	Drehen und spiegeln
	Digitaler Zoom	20-facher Digitalzoom
	Infrarot-Modus	Automatisch / Farbe Nacht / Nachtsicht
	Nachtsichtbarkeit	Mit 2 Scheinwerfern und IR-LED, Nachtsichtbereich bis zu 10 m
Audio	Eingabe/Ausgabe	Vollduplex Zwei-Wege-Audio
	Sirene	Unterstützt maximal 110 dB Alarmsirene
Netzwerk	WLAN-Standard	IEEE802.11b/g/n
	WLAN-Sicherheit	WPA, WPA2
	Fernzugriff	P2P
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP
Systemanforderungen	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (Foscam-App), iOS (Foscam-App)
Andere Eigenschaften	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar bis zu 8 m (26,2 Fuß)
	PIR-Erkennungswinkel	110° horizontal
	Smart Alarm	PIR-Erkennung/Personenerkennung
	Speicherung	Unterstützt max. 256 GB Micro-SD-Karte, Foscam-Cloud-Speicher
	Datenschutzsperre	Ja
	Intelligenter Assistent	Unterstützt Alexa, Google Home
Strom	Batterie	Wiederaufladbarer 10000-mAh-Akku (Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur)
	Solar	5W Solarmodul
	Gleichstromversorgung	DC 5V/2A USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
Allgemein	Abmessungen (L x B x H)	67 mm x 67 mm x 203 mm
	Nettogewicht	690g
	Wasserdicht	IP66
	Betriebstemperatur	-20°C bis 60°C (-4°F bis 140 °F)
	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % ~ 80 % nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-4°F bis 140 °F)
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 % ~ 90 % nicht kondensierend
	Batterieladetemperatur	0°C – 45°C (32°F – 113 °F)

Lieferumfang

- Foscam BP4 Kamera
- Solarpanel
- Typ-C USB-Kabel
- Lochschablone
- Kamera-Montagehalterung
- Schraubensatz
- Solar-Montagehalterung
- Schnellstartanleitung
- Warnungs-Aufkleber