Basic 270-50 OF Silent (601594000) Kompressor

Bestell-Nr. 601594000
EAN 4061792270183



Abbildung stellvertretend



- Leise, komfortabel, mobil: Silent-Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- Besonders leiser Betrieb durch innovative Bauform des Aggregats, ideal für den Einsatz in lärmsensibler Umgebung oder engen Räumen
- Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat für einfachen Transport und wartungsarmen Betrieb
- VarioGrip: Bequem ziehen und platzsparend arbeiten durch verschiebbaren Zugbügel mit Komforthandgriff
- Alles verstaut: Aufnahmen für den Druckluftschlauch und für zwei Druckluftwerkzeuge, Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung am Kompressor
- Alles im Blick: bedienfreundliches Display mit großen Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck, Druckeinstellung und Schlauchanschluss
- Condor Druckschalter für zuverlässige Funktion und Regelung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- Easy Setup: cleveres Verpackungskonzept für schnelle, einfache Montage von Rädern und Gummifüßen beim Auspacken

Technische Werte

KENNWERTE

Ansaugleistung	250 l/min
Füllleistung	130 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	120 l/min

Max. Druck	10 bar
Nennaufnahmeleistung	1.5 kW
Max. Drehzahl	1400 /min
Kesselgröße	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	61 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	81 dB(A)
Abmessungen	715 x 390 x 650 mm
Gewicht	37 kg
Kabellänge	2.5 m

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	61 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	81 dB(A)

Lieferumfang

- Universal-Schnellkupplung
- Zuggriff mit Gummierung