Premium Office-Line Steckdosenleiste 4-fach schwarz mit USB C PD 30 W und USB A 18 W, 1,8 m H05VV-F3G1,5

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.







MADE IN GERMANY

Artikelnummer	1156250544
EAN	4007123694594

BESCHREIBUNG

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Intelligentes USB C Power Delivery Lademodul mit max. 30 W für schnelles Aufladen.
- 1x USB-A Ladebuchse mit 18 W.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	**Max. Strombelastbarkeit**	16 A
Kabellänge	1,8 m	**Ausgangsbuchse Typ C**	1
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	**Ausgangsbuchse Typ A**	1
Steckdosen gesamt	4	**USB A+C Leistung**	24 W
Stecksystem Stecker	Typ E und F	**Farbe**	schwarz
Sicherungsschalter	Nein		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	**Produktgewicht (inkl. Verpackung)**	0,81 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,8 kg	**Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)**	10 cm x 15 cm x 38 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	10 cm x 11,5 cm x 38 cm		

LIEFERUMFANG

Premium Office-Line Steckdosenleiste