

# CRIMPFOX-M SET

Obj.č.: 1212093


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212093>

Sada lisovacích kleští, sestávající z CRIMPFOX-M (kleště) a zápusťek pro izolovaná kabelová oka 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> (1212074), neizolovaná trubková kabelová oka 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> (1212079) a koncovky vodiče 0,25 - 10 mm<sup>2</sup> (1212080) a 16/25 mm<sup>2</sup> (1212081).

Údaje	
EAN	 4 046356 454636
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,8433 kg
Informace v katalogu	Strana 412 (CAT-5-2013)

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
26.09.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecné	
Délka (b)	234 mm
Výška	31 mm
Šířka (a)	64 mm

## Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Nářadí</b>		
1212082	CRIMPFOX-M 50/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koncovky vodiče 35 - 50 mm <sup>2</sup> , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212087	CRIMPFOX-M CX-1/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koaxiální konektory: RG 174, RG 179 / BNC / TNC , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212088	CRIMPFOX-M CX-2/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koaxiální konektory (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, balená v řaditelném skladovacím boxu
1212089	CRIMPFOX-M CX-3/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koaxiální konektory: CATV RG 6,59, balená v řaditelném skladovacím boxu
1212282	CRIMPFOX-M HS-1/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro smršťovací spojovací článek 0,1 - 0,4 mm <sup>2</sup> a 4 - 6 mm <sup>2</sup> (světle zelená, žlutá), balená v řaditelném skladovacím boxu
1212077	CRIMPFOX-M RC 10/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 4 - 10 mm <sup>2</sup> , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212078	CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212073	CRIMPFOX-M RCI 6/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 0,1 - 0,4 mm <sup>2</sup> a 4 - 6 mm <sup>2</sup> (světle zelená, žlutá), balená v řaditelném skladovacím boxu
1212091	CRIMPFOX-M RJ11/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro nestíněné konektory RJ11, balená v řaditelném skladovacím boxu
1212090	CRIMPFOX-M RJ45/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro nestíněné konektory RJ45, balená v řaditelném skladovacím boxu
1212083	CRIMPFOX-M SC 1/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolované faston zásuvky 0,1 - 1 mm <sup>2</sup> , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212084	CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolované faston zásuvky 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

1212085	CRIMPFOX-M SC 6/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolované faston zásuvky 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212076	CRIMPFOX-M TC 10/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro svinuté kontakty 6 - 10 mm <sup>2</sup> , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212075	CRIMPFOX-M TC 4/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro svinuté kontakty 0,14 - 4 mm <sup>2</sup> , balená v řaditelném skladovacím boxu

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.