EyeCare VU249HFI-W



EAN 4711387629024
Produkt Nummer 90LM09JT-B01K70

- 23.8″ Full HD IPS-Panel mit 100 Hz Bildwiederholfrequenz für eine ruckelfreie Videodarstellung und entspanntes Spielen.
- Eingebauter Nano-Ionen-Generator zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen
- Die Smooth-Motion-Technologie mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 100 Hz und 1 ms MPRT eliminiert das Tracing und sorgt für eine gestochen scharfe und klare Videowiedergabe bei der täglichen Nutzung
- Grüne Nachhaltigkeit mit Papierverpackungen und energieeffizienter Leistung, die den Umweltstandards entspricht
- Eye Care Plus-Technologie und TÜV Rheinland-zertifizierter, einstellbarer Blaulichtfilter sowie ASUS Flicker Free-Technologie sorgen für komfortables Sehen



Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Technische Daten EyeCare VU249HFI-W

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	1 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1300:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 109 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	61 cm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	539 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	189 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	443 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	4 kg
Breite (ohne Standfuß):	539 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	189 mm
Höhe (ohne Standfuß):	322 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	3,5 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	B
Energieeffizienzklasse (HDR):	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	9,21 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzskala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	618 mm
Verpackungstiefe:	389 mm
Verpackungshöhe:	122 mm
Paketgewicht:	6,1 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	75 x 75 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°

Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien:	Augenpflege+, SPLENDID

Design	
Marktpositionierung:	Verbraucher
Produktfarbe:	Weiß

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Fußfarbe:	Weiß

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.