SSAT2200_230V

Schleifstaubabsaugtisch

- ermöglicht staubfreie Schleifarbeiten - keine zusätzliche Absauganlage mehr nötig
- für Holzteile aller Art geeignet
- wegklappbare Seitenteile erlauben auch das Schleifen von längeren Werkstücken
- kein Zerkratzen des Werkstückes durch gummierte Tischauflagen
- hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- eingebauter Ventilator
- ausziehbarer Staubauffangbehälter an der Maschinen Vorderseite zur einfachen Entsorgung des Schleifstaubes
- gefilterte Absaugluft wird im Umluftverfahren dem Arbeitsplatz wieder zugefügt, saubere Luft beim Arbeiten



YOUR JOB. OUR TOOLS.

Fehler und Technische Anpassungen vorbehalten.

SSAT2200_230V

Schleifstaubabsaugtisch

Technische Details

Motorleistung S1 in W	2 x 1000 W
Aufstellmaß in mm	2200 x 600 x 850
Lüfterraddurchmesser in mm	Ø 250
Schall-Druckpegel in dB(A)	< 73,5
Nettogewicht in kg	125
Verpackungslänge in mm	2.250
EAN Code	9120132140717

Spannung	230 V / 50 Hz
Absaugleistung in m³/h	8000
Außenfilter	4 x (395x495x24)
Bruttogewicht in kg	133
Verpackungsbreite in mm	690
Verpackungshöhe in mm	730

YOUR JOB. OUR TOOLS.

Fehler und Technische Anpassungen vorbehalten.