ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH, DN 6, 10 M, MAX. 250 BAR

Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).



Bestell-Nr.	6.110-046.0

Technische Daten		
EAN-Code		4054278227337
Max. Druck	bar	250
Anschlussgewinde		EASY!Lock
Länge	m	10
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1,9

Besonders flexibler Hochdruckschlauch mit Gummi-Außendecke und Stahlgewebe

- Ideale Handhabung bei der Rohrreinigung, auch Engstellen können überwunden werden.
- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
- Druckbeständig bis 250 bar.

Anschluss: 1/8"

- Kompatibel mit Rohrreinigungsdüsen.

KÄRCHER

KOMPATIBLE GERÄTE

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 St
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar, 6.110-046.0, 2025-11-30