


# EMG100-LG

Obj.č.: 2947080


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947080>

Pouzdro elektroniky k nasazení jedné desky plošných spojů bez svorek se šroubovým spojem a poklopu

Údaje	
EAN	 4 017918 082550
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,08042 kg
Informace v katalogu	Strana 714 (CAT-1-2013)

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
06.08.2004


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

#### Technické údaje

##### Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	zelená

**Rozměry / póly**

Délka	75 mm
Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	100 mm
Počet pólů	38
Měřítka rastru	5 mm

**Technická data**

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	6,9 W 7,8 W 7,5 mm
	8 W 8,4 W 15 mm
	8,9 W 9,8 W 52 mm

**Data připojení**

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**



Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.
<b>Obecně</b>		
2947103	P 1-EMG100	Deska plošných spojů, pro montáž elektronických součástek
<b>Značení</b>		
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm

**Další výrobky**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2944193	EMG100-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 7,5 mm
2943152	EMG100-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 15 mm, šířka: 100 mm
2942218	EMG100-H 35MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 35 mm, šířka: 100 mm
2944724	EMG100-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 100 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Rozteč 5 mm

a = osaditelná plocha 38 mm v krytu

b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.