7112-041

Einsteckmaulschlüssel 9x12, verstellbar



Code
3544486

ETIM
EC011827

EAN
4010886988817

UNSPSC
27-11-27-20

Ursprungsland
Taiwan

eCl@ss
21-04-02-06

Zolltarifnummer
82079099

Artikelbeschreibung

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeit durch flexible Maulweitenverstellung im Bereich 5-41 mm
- Ersetzt mehrere Werkzeuge mit festen Schlüsselweiten
- Einheitliches Stichmaß bei Verstellung der Maulweite vereinfacht die Stichmaßberechnung
- Gelaserte Einstellskalen erleichtern die präzise Maulweiteneinstellung
- Für metrische und zöllige Schraubverbindungen geeignet
- Sicherer Halt in der Aufnahme durch integrierte Federstiftsicherung
- z.B. passend für Drehmomentschlüssel der Serie Torcofix TF-SE, DREMOMETER SE
- Stichmaßberechnung beachten

Artikelinformationen

Gewicht [g]	398 g
Inhalt (Anzahl Stück)	1
Gesamtlänge [mm]	120 mm
Gesamtbreite [mm]	85 mm
Material	Chrom-Vanadium-Stahl
REACH	konform
Gewicht [kg]	0,403 kg
Gesamthöhe [mm]	30 mm
Ausführung	Rolle mit Linksgang
Skaleneinteilung	0-41 mm / 0-1.1/2"

Antriebsaufnahme, Rechteck-	9 x 12
Spannweite (min.)	8 mm
Spannweite (max.)	41 mm
Dauerbelastbarkeit	150 Nm
Stichmass [metrisch]	86,0 mm
Spannweite [inch]	5/16"-1.1/2"
Maulstellung	0 °
Oberfläche	verchromt
Größe	12"
Einstellskala	ja