Artikelnummer: **098-1-003-0-NFX-YT0**

Buchsenleisten

Serie 098



Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	0,64
Polzahl	3
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS / V DC
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	SMD Gull Wing
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	1
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
Durchsteckbar	Durchsteckbar
Positionierpin	Ohne Positionierpin
Kontaktausführung	Gestanzt
Sockellayout	SIL strip (Single-in-line)
Verpackung	Stange







Artikelnummer: **098-1-003-0-NFX-YT0**

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/buchsenleisten/buchsenleiste-smd-254-mm/098-1#098-1-003-0-NFX-YT0