Artikelnummer: **088-1-050-0-S-XS0-1080**


Stiftleisten


Serie 088




© MPE-GARRY

Raster (mm)	2,54
Polzahl	50
Buchse / Stift	Stift
Kodierung	nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Parallel
Kontaktreihen	1
Verpackung	Standard
A	10,80
B	6,90
C	3,30
W	3,90







Artikelnummer: **088-1-050-0-S-XS0-1080**

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/stiftleisten/stiftleiste-abgewinkelt-254-mm/088-1#088-1-050-0-S-XS0-1080