# Artikelnummer: **115-1-010-0-MTF-XS0**

Buchsenleisten

Serie 115



| | |
|---|---|
| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) | ø 0,70-0,90<br>▯ 0,64 |
| Polzahl | 10 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | nein |
| Verriegelung | Nein |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS / V DC |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | Einlöt |
| Ausrichtung zu PCB | Vertikal |
| Kontaktreihen | 1 |
| Kontakttyp | Standard 7 |




| | |
|---|---|
| Veredelung Kontakfeder | Au |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| Kontaktausführung | Gedreht |
| Sockellayout | SIL strip (Single-in-line) |
| Verpackung | Standard |










Artikelnummer: **115-1-010-0-MTF-XS0**

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/buchsenleisten/buchsenleiste-mit-gedrehten-kontakten-254-mm-1/115-1#115-1-010-0-MTF-XS0