Produktinformation

78 61 150

KNIPEX Slim Knips

Komfortabel transportieren, Schneiden auch in tiefen, engen Bauräumen




- Kompakt verstaut, immer bereit – mit bester Zugänglichkeit und für den Transport verriegelbaren Schneiden
- Einzigartige Bauform: schlanke, asymmetrisch geformte Griffe erleichtern das Halten und Führen der Zange auch in engen Bauräumen
- Kabelbinder managen ohne Werkzeugwechsel – bequemes Festziehen, bündiges Einkürzen, große Öffnungsweite für die Demontage

- Exakt geformte Spitzen schneiden anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm und massive Cu-Leiter bis Ø 1,6 mm, feinadrige bis 4 mm²
- Für das Schneiden von weichen Werkstoffen, etwa an elektrischen Leitungen im Kfz- und Elektro-Bereich, auch für feine Schneidarbeiten in Elektronik und Feinmechanik
- Flexible Handhabung: in ganzer Hand oder zwischen Daumen und Finger für bessere Sicht und Zugänglichkeit
- Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte
- Mit Öffnungsfeder für komfortables und schnelles Arbeiten
- Griffe aus schlagfestem Kunststoff


Allgemein	
Artikel-Nr.	78 61 150
EAN	4003773093831
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	107 g
Abmessungen	150 x 31 x 18 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten






78 61 150




KNIPEX


78 61 150


78 61 150

