Rollfeder

zur dauerelastischen Kontaktierung

Geeignet für die Verwendung auf Kabelmänteln aus Blei und Aluminium, Klebebbändern oder Drähten zur Kabelabschirmung und Armierungsdrähten aus Stahl oder Aluminium.



Produktbeschreibung

Artikelname	RF 5
Artikelnummer	456344
Hinweise	Rollfedern sind keine stromtragenden Komponenten.

Eigenschaften
Korrosionsbeständig
Ermüdungsfrei
Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck

Anwendungen
Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik
Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.)

Technische Daten

Artikelname	RF 5
Artikelnummer	456344
Materialien	Spezialstahl (rostfrei)
Breite B	20 mm
Durchmesser Kabel min	44 mm
Durchmesser Kabel max	70 mm
Durchmesser außen	37.8 mm

Logistik Daten

Artikelname	RF 5
Artikelnummer	456344
Lieferumfang	Rollfedern
Ursprungsland	Verein. Königr.
Zolltarifnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199672

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	10	30
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	141	720
Breite (mm)	113	155
Höhe (mm)	47	139
Nettogewicht (kg)	0.51	1.53
Bruttogewicht (kg)	0.515	1.83