Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



Produktbeschreibung

Artikelname	KS 12.5/500
Artikelnummer	146444
Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

Eigenschaften
Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten
Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende
Beständig gegen Erdalkalien
Beständig gegen Schimmel und Öl
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
Halogenfrei
Schwer entflammbar
Silikonfrei

Anwendungen
Bündeln
Befestigen

Technische Daten

Artikelname	KS 12.5/500
Artikelnummer	146444
Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
Haltekraft min	1140 N
Durchmesser Bündel max	140 mm
Länge L	500 mm
Breite B	12.5 mm
Farben	schwarz
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C

Logistik Daten

Artikelname	KS 12.5/500
Artikelnummer	146444
Lieferumfang	50 Kabelbinder
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
	Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten
Lagertemperatur max	23 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311007090

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton	Pal. EW
Basismenge	50	1000	12000
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	625	600	1200
Breite (mm)	140	400	800
Höhe (mm)	45	310	1200
Nettogewicht (kg)	0.7	14	168
Bruttogewicht (kg)	0.705	14.3	186.2