gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020



Artikel-Nr.: MT77231

LED-Aufbau-/ Unterbauleuchte

MEGATRON BASE LISTA 900mm 30/20/15W-3600lm/830-65

EAN-Code: 4020856772315



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L70 B50)	50.000 h
Anschlussart	L/N
Material	Kunststoff

Produktabmessungen

Höhe	24 mm
Breite	900 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	274 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC 220-240 V
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	30,0/20,0/15,0 W
Bemessungsleistungsaufn.	30,0/20,0/15,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	λ > 0,9
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	integrierte SMD LED
Lichtausbeute (4000 K)	130 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830, 840, 850, 865
Lichtfarbe	Warm-, Neutral-, Kalt-, Tageslichtweiß
Farbtemperatur	3000, 4000, 5000, 6500 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (4000 K)	3600, 2500, 1950 lm
Nomineller Halbwertswinkel	110°
Bemessungshalbwertswinkel	110°
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Abmessungsskizze



Farbspektrum



3000 K | 4000 K | 5000 K | 6500 K

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

4 x Dübel
4 x Schrauben
4x Kabelabstandsstopper
2 x Metallclip

Hinweis



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

Schutzart

IP20 und für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.