
15 1501 02

Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25J3B, 2,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern,
für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PA, HB nach UL94
Kontaktfeder	CuZn/BeCu, vernickelt/versilbert

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 5000
Steckkraft	4–20 N
Ziehkraft	4–20 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
KLS 13

15 1501 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1501 02	3	500	500

Verpackung:
lose im Karton oder Kunststoffbeutel