


# TOOL-BAG

Obj.č.: 1212504


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212504>

**Brašna na nářadí**, s přihrádkou na laptop a dokumenty, osazená: štípačem kabelů, bočními štípacími kleštěmi, kleštěmi na odstranění izolace, odizolačním nářadím, sadou nástrojů pro lisování konektorů Kombinované kleště, špičaté kleště a kleštiny vodního čerpadla, šroubovák VDE drážka:0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 kříž: PHO/PH1/PH2 Klíč rozvaděče, zkoušečka napětí, box na koncovky vodičů Nůž, měřicí pásma, brašna na nářadí

## Údaje

EAN	 4 046356 528405
Balení	1 ks
Celní tarif	82060000
Váha brutto v kusech	0,09999 kg
Informace v katalogu	Strana 439 (CAT-5-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
10.09.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecné

Délka (b)	410 mm
Výška	340 mm

Šířka (a)	225 mm
-----------	--------

### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Aprobace z:

Vyžádané aprobace:

GOST

### Sady produktů

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Allgemein</b>		
3202960	AI SORTI BOX RD	Skříňka se sortimentem materiálu, Barva: červená
1212093	CRIMPFOX-M SET	Sada lisovacích kleští, sestávající z CRIMPFOX-M (kleště) a zápustek pro izolovaná kabelová oka 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (1212074), neizolovaná trubková kabelová oka 0,5 -6 mm <sup>2</sup> (1212079) a koncovky vodiče 0,25 - 10 mm <sup>2</sup> (1212080) a 16/25 mm <sup>2</sup> (1212081).
1212127	CUTFOX 25 VDE	<b>Řezač kabelů</b> , přesné řezání s makroozubením, pro měď a hliník do 70 mm <sup>2</sup> , ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
1212207	CUTFOX-S VDE	Stranové štípací kleště pro měděné a hliníkové vodiče, prověřené VDE
1209091	DUSPOL EXPERT	Zkoušečka napětí, pro stejnosměrné a střídavé proudy od 12 V do 1000 V AC / 1100 V DC, IP65
1205147	SZK PH0 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 0 x 80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205150	SZK PH1 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 1 x 80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205163	SZK PH2 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 2 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,4x2,5x80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1207404	SZS 0,5X3,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,5x3,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x6,5x150 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1212500	TOOL-BAG EMPTY	<b>Brašna na nástroje</b> , s přihrádkou na laptop a dokumenty, nevybavená

1212202	UNIFOX-C VDE	<b>Kombinované kleště</b> , proti sobě ozubené uchopovací plochy, s integrovaným očkovým klíčem M8 - M10, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
1212204	UNIFOX-P VDE	<b>Špičaté kleště s ostřím</b> , uchopovací plochy ozubené, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
1212365	UNIFOX-WP	<b>Kleštiny vodního čerpadla</b> , s prostrčenou zápusťkou, dvojité ozubené uchopovací plochy, dle VDE ISO 8976
1203149	USS 4	<b>Klíč rozvaděče</b> , z kovu, pro všechny běžné rozvaděče
1212150	WIREFOX 10	Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm <sup>2</sup> , samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm <sup>2</sup> pružné /1,5 mm <sup>2</sup> tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
1212161	WIREFOX-D 40	<b>Odizolační nářadí</b> , odizolování vodičů od Ø 4,5 mm - 40 mm, tloušťka izolace do 4,5 mm, vyklápěcí nůž pro kulaté, podélné a spirálové řezy

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.