
15 1570 01

RCA-Steckverbinder



RCA-Stecker, gerade Ausführung, mit Lötanschlüssen

15 1570 01



Werkstoffe

Kontaktträger	Duroplast
Innerer Kontakt	CuZn, vernickelt
Äußerer Kontakt	CuZn, vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 1000
Steckkraft	24,5–29,4 N
Ziehkraft	24,5–29,4 N

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser	5,0 ± 0,1 mm
	Koaxialkabel 75 Ω Innerer Leiter Ø 0,5 ± 0,01 mm Kupfer massiv Isolierung 3,0 ± 0,02 mm Äußerer Leiter 96 x Ø 0,12 mm 95 % Geflecht

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	30 mΩ
Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	30 V
Isolationswiderstand	100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

- 1553 02
- 1571 01
- BTO 1
- BTO 1 V
- XKTO 1

15 1570 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1570 01	2	500	8000

Verpackung:
im Karton