
16 1633 03

Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker,
5,5 mm x 2,1 mm, gerade Ausführung, mit Gabelkontakt,
Lötaugen und Knickschutz



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	POM
Kontakt	Cu-Legierung/Fe, vernickelt
Gehäuse	PE

Mechanische Daten

Außendurchmesser	5,5 mm
Innendurchmesser	2,1 mm

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser	4 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	24 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

1610 06	1613 14	1613 18
1613 28	1613 30	1613 32
1614 09	1614 14	1614 16
1614 19	NEB 21 R-C	NEB/J 21
NEB/J 21 C	NEB/J 21 R	NEK/J 210

16 1633 03

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1633 03	2	100	500