


CRIMPFOX-RCT 25-1

Obj.č.: 1212066


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212066>

 Lisovací kleště, pro neizolovaná kabelová oka, 10 - 25 mm², lisování HEX


| Údaje | |
|----------------------|---|
| EAN |  4 046356 454063 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 82032000 |
| Váha brutto v kusech | 0,6616 kg |
| Informace v katalogu | Strana 402 (CAT-5-2013) |

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
25.09.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

| Obecné | |
|---------------------|--------------------|
| Délka (b) | 256 mm |
| Výška | 68 mm |
| Šířka (a) | 25 mm |
| Barva | černá |
| Stanoviště zápusťky | Místo zalisování 1 |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Průřez maximální | 10 mm ² |
| AWG max | 8 |
| Stanoviště zápusťky | Místo zalisování 2 |
| Průřez maximální | 16 mm ² |
| AWG max | 6 |
| Stanoviště zápusťky | Místo zalisování 3 |
| Průřez maximální | 25 mm ² |
| AWG max | 4 |
| Stanoviště zápusťky | Místo zalisování 4 |
| | Místo zalisování 5 |
| Tvarování | Lisování HEX |
| Druh kontaktu | CU trubková kabelová oka |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

Nářadí

| | | |
|---------|-----------------------|---|
| 1212300 | CRIMPFOX-RCT 25-1/DIE | Náhradní zápusťka pro CRIMPFOX-RCT 25-1 |
| 1212069 | CRIMPFOX/ SPR-1 | Náhradní vratná pružina |

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.