

TOOL-BELTPOUCH

Obj.č.: 1212506


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212506>

Brašna s popruhem na nářadí, osazená: štípačem kabelů, bočními štípacími kleštěmi, odizolačním nářadím, kombinovanými kleštěmi, klíčem rozvaděče, šroubovákem drážka: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 kříž: PH1/PH2, zkoušečkou napětí, stříhacím nožem, měřicím pásmem 3 m

Údaje	
EAN	 4 046356 528429
Balení	1 ks
Celní tarif	82060000
Váha brutto v kusech	2,60 kg
Informace v katalogu	Strana 439 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
10.09.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné	
Délka (b)	250 mm
Výška	315 mm
Šířka (a)	140 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Aprobace z:

Vyžádané aprobace: GOST

Sady produktů

Informace	Popis	Popis výrobku
Allgemein		
1212129	CUTFOX 18	Řezač kabelů , zahnutý, pro měď a hliník s průměrem do 18 mm (do 50 mm ²)
1212207	CUTFOX-S VDE	Stranové štípací kleště pro měděné a hliníkové vodiče, prověřené VDE
1209101	PROFIPOL	Zkoušečka napětí, pro stejnosměrné a střídavé proudy od 6 do 400 V, IP65
1205150	SZK PH1 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 1 x 80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205163	SZK PH2 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 2 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1207404	SZS 0,5X3,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,5x3,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1209114	SZS 1,0X5,5 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x5,5x125 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1212502	TOOL-BELTPOUCH EMPTY	Brašna s popruhem na nářadí , prázdná
1212203	UNIFOX-CE VDE	Kombinované kleště , zahnutý tvar, s otevírací pružinou a aretací, proti sobě ozubená uchopovací plocha, s integrovaným očkovým klíčem M8 - M10, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
1203149	USS 4	Klíč rozvaděče , z kovu, pro všechny běžné rozvaděče
1212162	WIREFOX-D 13	Odizolační nářadí, k odizolování instalačních vedení Ø 8 - 13 mm, např. NYM 3 x 1,5 mm ² do 5 x 2,5 mm ² , odizolování jednotlivých žil 0,2 mm ² - 4 mm ² , s čepelí pro podélný řez a vysunovatelným nožem

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.