



ANSMANN Stiftleuchte PL450R

- Stiftleuchte mit 5W COB-LED & 3W SMD-LED
- Robustes Gehäuse (IK05)
- Haltemagnet im Leuchtenfuß zum Befestigen an metallischen Gegenständen
- Gürtelclip zum zusätzlichen Befestigen an Gegenständen
- Austauschbarer Li-Ion-Akkupack (3.7V / 800mAh), mit Lade- und Warnungsanzeige, inkl. USB-C Ladekabel
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil / Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Lichtstrom bis zu 450 Lumen / Leuchtdauer bis zu 8,5 Stunden
- Schutzart: IP33

INFORMATIONEN

Produktname	Stiftleuchte PL450R
Artikelnummer	1600-0788
EAN-Code	4013674224814
Zolltarifnummer	85131000
Materialgruppe	88
Lieferumfang	Stiftleuchte, USB Typ-C-Kabel

Produkt	170 × 20.3 × 27.1 mm / 700 g
Verpackung + Produkt	84 × 37 × 197 mm / 131 g
Verpackungseinheit	12 Stück (245 × 185 × 206 mm)

4 013674 224814