Technisches Datenblatt
Leitungsführungskanäle

Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand


HKL6060.8


EAN: 4011126348033
bevorzugte VPE:32 m
Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten









Artikelbeschreibung

HKL-Elektroinstallationskanal, mit Bodenlochung, 60x62x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7035, lichtgrau, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

4 x K60

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K640
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	736 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	74 kg / 100m

Technisches Datenblatt
Leitungsführungskanäle

HKL6060.8

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	61,70 mm
Breite	60,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	62,00 mm
Bruttogewicht	1,47 kg	Volumen	0,007 m³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		

32 Meter = 1 K-Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2010 mm	Breite	250 mm	Höhe	245 mm
Bruttogewicht	25 kg	Volumen	0,123 m³		
Mindestmenge	32,00 m	Höchstmenge	32,00 m		

288 Meter = 1 Gestell					
Länge	2090 mm	Breite	1055 mm	Höhe	1090 mm
Bruttogewicht	307 kg	Volumen	2,403 m³		
Mindestmenge	288,00 m	Höchstmenge	288,00 m		

Ausschreibungstext

```
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger
Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für eine
Trennwand, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig.
VDE zertifiziert!
Halteklammern : 4 x K60
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 62 mm
zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm,
Ø 6,5 mm und
2 x Ø 4,2 mm
Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm
Reihenabstand : 30 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 2204 mm²
Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)
Farbton: lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : HKL6060.8
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt
Leitungsführungskanäle

HKL6060.8

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
SVO60.8	Stoßstellenabdeckung, Breite 60 mm, Umkantung 12,5 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau

Zugehörige Formstücke (Auszug)

Modell-Nr.	Beschreibung
A6060.8	Außeneck 90°, mit Laschen, 60x62 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau
ES6060.8	Endstück, 60x62 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau
I6060.8	Inneneck 90°, mit Laschen, 60x62 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau
W6060.8	Vertikaleck 90°, mit Laschen, 60x62 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau
Z6060.8	Abzweigstück 90°, 60x62x162 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau

Zugehörige Trennstege/Trennstegzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
BTR65	Trennwand, 49x2000 mm, Kunststoff PVC-hart