Technisches Datenblatt
Leitungsführungskanäle

Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand


HKL4060.1


EAN: 4011126211344
bevorzugte VPE:24 m
Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten









Artikelbeschreibung

HKL-Elektroinstallationskanal, mit Bodenlochung, 40x62x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

4 x K60

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K640
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	617 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	62 kg / 100m

Technisches Datenblatt
Leitungsführungskanäle

HKL4060.1

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	62,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	40,00 mm	Höhe	62,00 mm
Bruttogewicht	1,23 kg	Volumen	0,005 m³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		

24 Meter = 1 K-Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2010 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	170,00 mm
Bruttogewicht	16 kg	Volumen	0,068 m³		
Mindestmenge	24,00 m	Höchstmenge	24,00 m		

480 Meter = 1 Gestell					
Länge	2090 mm	Breite	1055 mm	Höhe	1090 mm
Bruttogewicht	400 kg	Volumen	2,403 m³		
Mindestmenge	480,00 m	Höchstmenge	480,00 m		

Ausschreibungstext

```
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger
Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für eine
Trennwand, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig.
VDE zertifiziert!
Halteklammern : 4 x K60
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 62 mm
zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm,
Ø 6,5 mm und
2 x Ø 4,2 mm
Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm
Reihenabstand : 30 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 1334 mm²
Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)
Farbton: steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : HKL4060.1
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt
Leitungsführungskanäle

HKL4060.1

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
SVO60.1	Stoßstellenabdeckung, Breite 60 mm, Umkantung 12,5 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
A4060.1	Außeneck 90°, mit Laschen, 40x62 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
ES4060.1	Endstück, 40x62 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
I4060.1	Inneneck 90°, mit Laschen, 40x62 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
W4060.1	Vertikaleck 90°, mit Laschen, 40x62 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
Z4060.1	Abzweigstück 90°, 40x62x162 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
BTR40	Trennwand, 25x2000 mm, Kunststoff PVC-hart