EMUG 25 LG

Gegenmutter, Kunststoff, RAL 7035, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT RoHS

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Gesamtlänge TL	6 mm
Schlüsselweite SW	32 mm
Eckmaß E	36 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10060773
Typ	EMUG 25 LG
Verpackungseinheit	100
EAN Nummer	4007685607735
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000940

23.08.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten