
RAMSES 701 S

Artikel-Nr.: 7010003

Klimaregelung
Raumthermostate

Funktionsbeschreibung

- Elektronischer Raumthermostat für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung etc.
- Snap-Funktion, einfache Installation ohne Schrauben
- Temperaturregelung über Stellrad
- Ringe unter dem Stellrad zur Begrenzung der Soll-Temperatur
- Einstellbereich Temperatur 5 ... 30°C



Technische Daten


	RAMSES 701 S
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Kontaktart	Schließer
Schaltausgang	Nicht potenzialfrei
Schaltleistung	10 A (bei 230 V AC, cos φ = 1)
Einstellbereich Temperatur	5°C ... 30°C
Funktionsart	Elektronisch

	RAMSES 701 S
Heizen/Kühlen umschaltbar	–
Regelgenauigkeit	± 0.25 K
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)
Montageart	Wandaufbau
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1


RAMSES 701 S

Artikel-Nr.: 7010003

Anschlussbilder



Maßbilder




RAMSES 701 S

Artikel-Nr.: 7010003

Zubehör

Adapterplatte RAMSES 714
Artikel-Nr.: 9070212



Stellantrieb ALPHA 5 230 V
Artikel-Nr.: 9070441

