


TOOL-CASE

Obj.č.: 1212629


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212629>

Kufr na nástroje, vybavený: kabelovým řezačem, postranním nožem, mikrořezačem, nástroji pro odizolování a odpláštění, sadou nástrojů pro lisování konektorů, kombinovanými kleštěmi, špičatými kleštěmi, kleštěmi na vodní čerpadlo, VDE plochým šroubovákem a křížovým šroubovákem, klíčem rozvaděče, zkoušečkou napětí, boxem s koncovkami vodiče, nožem, měřicím pásmem, zkoušečkou napětí, rýsovací jehlou, sadou očkových klíčů, otevřených klíčů, stavitelných klíčů, klíčem na šestihrannou matici s rukojetí ve tvaru T, bezpečnostními brýlemi, kladivem, 41dílnou sadou řehtačkových nástrčných klíčů, 1/4"

Údaje

EAN	 4 046356 652483
Balení	1 ks
Celní tarif	82060000
Váha brutto v kusech	5,96 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
17.02.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje**Obecné**

Délka (b)	510 mm
Výška	270 mm
Šířka (a)	260 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Sady produktů

Informace	Popis	Popis výrobku
Allgemein		
3202960	AI SORTI BOX RD	Skříňka se sortimentem materiálu, Barva: červená
3202986	AI-TWIN SORTI BOX BU	Skříňka se sortimentem materiálu, Barva: modrá
1212073	CRIMPFOX-M RCI 6/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 0,1 - 0,4 mm ² a 4 - 6 mm ² (světle zelená, žlutá), balená v řaditelném skladovacím boxu
1212093	CRIMPFOX-M SET	Sada lisovacích kleští, sestávající z CRIMPFOX-M (kleště) a zápustek pro izolovaná kabelová oka 0,5 - 2,5 mm ² (1212074), neizolovaná trubková kabelová oka 0,5 - 6 mm ² (1212079) a koncovky vodiče 0,25 - 10 mm ² (1212080) a 16/25 mm ² (1212081).
1212128	CUTFOX 12	Řezač kabelů , pro měď a hliník s průměrem do 12 mm (do 35 mm ²)
1212207	CUTFOX-S VDE	Stranové štípací kleště pro měděné a hliníkové vodiče, prověřené VDE
1209091	DUSPOL EXPERT	Zkoušečka napětí, pro stejnosměrné a střídavé proudy od 12 V do 1000 V AC / 1100 V DC, IP65
1212489	MICROFOX-SB	Boční nůž pro elektroniku, bez zkosené hrany, s otevírací pružinou, vyleštěný a naolejovaný, 2složková rukojeť, kapacita řezání: měkký 0,2 - 2,0 mm; středně tvrdý 1,2 mm; tvrdý 0,5 mm průměr
1205147	SZK PH0 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 0 x 80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205150	SZK PH1 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 1 x 80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

1205163	SZK PH2 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 2 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,4x2,5x80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1207404	SZS 0,5X3,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,5x3,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x6,5x150 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1212628	TOOL-CASE EMPTY	Kufr na nástroje , nevybavený, uzavíratelný, s pryžovými sponami pro upevnění nástrojů
1212202	UNIFOX-C VDE	Kombinované kleště , proti sobě ozubené uchopovací plochy, s integrovaným očkovým klíčem M8 - M10, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
1212204	UNIFOX-P VDE	Špičaté kleště s ostřím , uchopovací plochy ozubené, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
1212365	UNIFOX-WP	Kleštiny vodního čerpadla , s prostrčenou zápusťkou, dvojité ozubené uchopovací plochy, dle VDE ISO 8976
1203149	USS 4	Klíč rozvaděče , z kovu, pro všechny běžné rozvaděče
1212150	WIREFOX 10	Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm ² , samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm ² pružné /1,5 mm ² tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
1212160	WIREFOX-D 11	Odizolační nářadí, k odizolování vícežilových signálních, řídicích a skleněných vodičů Ø 2,5 - 11 mm. Tloušťka izolace do 1 mm
1212162	WIREFOX-D 13	Odizolační nářadí, k odizolování instalačních vedení Ø 8 - 13 mm, např. NYM 3 x 1,5 mm ² do 5 x 2,5 mm ² , odizolování jednotlivých žil 0,2 mm ² - 4 mm ² , s čepelí pro podélný řez a vysunovatelným nožem
1212174	WIREFOX-D 28	Odizolační nářadí k odizolování vedení Ø 8 - 28 mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.