

CRIMPSET 6

Obj.č.: 1202072


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1202072>

Skříňka na materiál, kovová, opatřená koncovkami vodiče podle DIN 46228-4: 1990-09, po 500 ks. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 ks AI 2,5-8 BU, 200 ks AI 4-10 GY, 100 ks AI 6-12 YE, CRIMPFOX 6T, QUICK WIREFOX 6

Údaje

EAN	 4 017918 017699
Balení	1 ks
Celní tarif	82060000
Váha brutto v kusech	2,8134 kg
Informace v katalogu	Strana 441 (CAT-5-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	206 mm
Výška	48 mm
Šířka (a)	357 mm
Materiál základního prvku	Kov

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Sady produktů

Informace	Popis	Popis výrobku
Allgemein		
3200014	Al 0,5 - 8 WH	Lisovací dutinka, Délka: 14 mm, Barva: bílá
3200519	Al 0,75- 8 GY	Lisovací dutinka, Délka: 14 mm, Barva: šedá
3200030	Al 1 - 8 RD	Lisovací dutinka, Délka: 14 mm, Barva: červená
3200043	Al 1,5 - 8 BK	Lisovací dutinka, Délka: 14 mm, Barva: černá
3200522	Al 2,5 - 8 BU	Lisovací dutinka, Délka: 14 mm, Barva: modrá
3200535	Al 4 -10 GY	Lisovací dutinka, Délka: 17 mm, Barva: šedá
3200548	Al 6 -12 YE	Lisovací dutinka, Délka: 20 mm, Barva: žlutá
1212037	CRIMPFOX 6T	Lisovací kleště na kabelové dutinky podle DIN 46228 díl 1+4, 0,25 - 6 mm ² , boční zavedení, lichoběžníkové lisování
1204384	QUICK WIREFOX 6	Kleště pro odstranění izolace pro vedení izolovaná PVC, oblast odizolování vodiče: 0,08 až 6 mm ² , štípání drátu do 6 mm ² pružného, resp. 4 mm ² tuhého

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.