

CF 500-120V


Obj.č.: 1208351

Obrázek ukazuje variantu CF 500-230V

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208351>

Univerzální elektrický lisovač pro vložení zápusťek nejrůznějších kontaktních prvků

Údaje

EAN	
Balení	1 ks
Celní tarif	84798100
Váha brutto v kusech	0,999 kg
Informace v katalogu	Strana 474 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
17.07.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	220 mm
Výška	320 mm
Šířka (a)	140 mm
Pracovní takt	1 s
Příkon	160 VA

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1212250	CF 500/COV	Ochranný kryt pro automat pro lisování koncovek CF, bez vybrání (pro všechny zápustky bez přiřazení)
1212254	CF 500/COV AI 6	Ochranný kryt pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče 0,25 - 6 mm ² (AI 6...)
1212266	CF 500/COV AI TWIN	Ochranný kryt pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče TWIN 2 x 4 - 2 x 10 mm ² (AI-TWIN...)
1212462	CF 500/COV FBS	Ochranný kryt CF 500, pro zástrčné můstky FBS...
1212252	CF 500/COV RC 10	Ochranný kryt pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro neizolovaná kabelová oka 0,5 - 10 mm ² (RC 10) a trubková kabelová oka 4 - 10 mm ² (RCT 10-...)
1212255	CF 500/COV RCI	Ochranný kryt pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro izolovaná kabelová oka 0,14 - 6 mm ² (RCI 1,5/6) a pro svinuté kontakty 0,14 - 4 mm ² (TC 4)
1212253	CF 500/COV RCT 2,5	Ochranný kryt pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro trubková kabelová oka 0,34 - 2,5 mm ² (RCT 2,5)
1212251	CF 500/COV SC	Ochranný kryt pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro Faston zásuvky a zástrčky 0,1-6 mm ² , SC 1,5... a SC 6...
1212238	CF 500/DIE AI 6	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče (A... a AI...) 0,08-6 mm ²
1212239	CF 500/DIE AI 25	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče (A... a AI...) 10,16 a 25 mm ²
1212261	CF 500/DIE AI 50	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče (A... a AI...) 35 a 50 mm ²
1212262	CF 500/DIE AI-TWIN 10	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče TWIN (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 a 2 x 10 mm ²

1212461	CF 500/DIE FBS	Zápustka CF 500, pro pevné můstky (FBS...4,5,6 a 8), pro snadné vyskřípnutí jednotlivých lávek
1212244	CF 500/DIE RC 10	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro kabelová oka (C-RC... a C-FC...) 0,5 - 10 mm ²
1212257	CF 500/DIE RC 16	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro neizolovaná kabelová oka (C-RC... a C-FC...) 16 mm ²
1212263	CF 500/DIE RCI 1,5	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro izolovaná kabelová oka (C-RCI... a C-FCI...) 0,14 - 1,5 mm ²
1212240	CF 500/DIE RCI 6	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro izolovaná kabelová oka (C-RCI... a C-FCI...) 0,5-6 mm ²
1212245	CF 500/DIE RCT 10-1	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro trubková kabelová oka 4 - 10 mm ² , 4 mm² : vnější Ø 5 mm, vnitřní Ø 3 mm, 6 mm² : vnější Ø 6,5 mm, vnitřní Ø 3,5 mm, 10 mm² : vnější Ø 7 mm, vnitřní Ø 4,5 mm
1212246	CF 500/DIE RCT 10-2	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro trubková kabelová oka 4 - 10 mm ² , 4 mm² : vnější Ø 5 mm, vnitřní Ø 3 mm, 6 mm² : vnější Ø 6,5 mm, vnitřní Ø 3,8 mm, 10 mm² : vnější Ø 6 mm, vnitřní Ø 4,5 mm
1212256	CF 500/DIE RCT 10-3	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro trubková kabelová oka 4 - 10 mm ² , 4 mm² : vnější Ø 5 mm, vnitřní Ø 3 mm, 6 mm² : vnější Ø 6 mm, vnitřní Ø 4 mm, 10 mm² : vnější Ø 8 mm, vnitřní Ø 5 mm
1212243	CF 500/DIE RCT 4	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro trubková kabelová oka 0,34-2,5 mm ²
1212241	CF 500/DIE SC 1,5	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro Faston zásuvky a zástrčky (C-SCF... a C-SCM...) 0,1-1,5 mm ²
1212242	CF 500/DIE SC 6	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro Faston zásuvky a zástrčky (C-SCF... a C-SCM...) 0,5-6 mm ²
1212237	CF 500/DIE TC 4	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro svinuté kontakty s průměrem kolíku 2,5 a 4,0 mm (CK 2,5...,CK 4,0) 0,14-4 mm ²
1212260	CF 500/DIE TC 10	Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro svinuté kontakty s průměrem kolíku 4 mm (CK 4,0) 6 - 10 mm ²
1212249	CF 500/LOC SCF 2,8/1,5	Uchycení pouzdra pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro faston zásuvky (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm ² , šířka: 2,8 mm, délka: 5 mm
1212248	CF 500/LOC SCF 4,8/2,5	Uchycení pouzdra pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro faston zásuvky (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm ² , šířka: 4,8 mm
1212247	CF 500/LOC SCF 6,3/6	Uchycení pouzdra pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro faston zásuvky (SCF 6,3...), 0,5-6 mm ² , šířka: 6,3 mm
1212264	CF 500/LOC SCM 6,3/2,5	Uchycení pouzdra pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro faston (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, šířka: 6,3 mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.