

TOOL-CARRIER


Obj.č.: 1212503



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212503>

Brašna na nářadí, osazená: štípačem kabelů, bočními štípacími kleštěmi, kleštěmi na odstranění izolace, odizolačním nářadím NYMOdizolovací nářadí, lisovací kleště, zápusťka dutinky koncovky vodičeKombinované kleště, špičaté kleště a kleštiny vodního čerpadlaŠroubovák VDE drážka: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 kříž: PHO/PH1/PH2Zkoušečka napětí, klíč rozvaděče, nůž, měřicí pásmo, brašna na nářadí

Údaje

| | |
|----------------------|--|
| EAN |  4 046356 528399 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 82060000 |
| Váha brutto v kusech | 4,80 kg |
| Informace v katalogu | Strana 439 (CAT-5-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
10.09.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

| | |
|-----------|--------|
| Délka (b) | 290 mm |
| Výška | 220 mm |

| | |
|-----------|--------|
| Šířka (a) | 185 mm |
|-----------|--------|

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Aprobace z:

Vyžádané aprobace:

GOST

Sady produktů

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|------------------|--------------------|--|
| Allgemein | | |
| 1212072 | CRIMPFOX-M | Základnové kleště, k uchycení zápustek pro různé druhy kontaktů |
| 1212080 | CRIMPFOX-M 10/DIE | Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koncovky vodiče 0,25 - 10 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu |
| 1212129 | CUTFOX 18 | Řezač kabelů , zahnutý, pro měď a hliník s průměrem do 18 mm (do 50 mm ²) |
| 1212207 | CUTFOX-S VDE | Stranové štípací kleště pro měděné a hliníkové vodiče, prověřené VDE |
| 1209101 | PROFIPOL | Zkoušečka napětí, pro stejnosměrné a střídavé proudy od 6 do 400 V, IP65 |
| 1205147 | SZK PH0 VDE | Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 0 x 80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
| 1205150 | SZK PH1 VDE | Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 1 x 80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
| 1205163 | SZK PH2 VDE | Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 2 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
| 1205037 | SZS 0,4X2,5 VDE | Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,4x2,5x80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
| 1207404 | SZS 0,5X3,0 VDE | Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,5x3,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 VDE | Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
| 1205079 | SZS 1,0X6,5 VDE | Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x6,5x150 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
| 1212499 | TOOL-CARRIER EMPTY | Brašna na nástroje , nevybavená |
| 1212203 | UNIFOX-CE VDE | Kombinované kleště , zahnutý tvar, s otevírací pružinou a aretací, proti sobě ozubená uchopovací plocha, s integrovaným očkovým klíčem M8 - M10, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC |

| | | |
|---------|----------------|--|
| 1212204 | UNIFOX-P VDE | Špičaté kleště s ostřím , uchopovací plochy ozubené, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC |
| 1212365 | UNIFOX-WP | Kleštiny vodního čerpadla , s prostrčenou zápustkou, dvojité ozubené uchopovací plochy, dle VDE ISO 8976 |
| 1203149 | USS 4 | Klíč rozvaděče , z kovu, pro všechny běžné rozvaděče |
| 1212366 | WIREFOX 10 VDE | Kleště pro odstranění izolace , k odstranění izolace vodičů do 10 mm ² , ověřené VDE |
| 1212162 | WIREFOX-D 13 | Odizolační nářadí, k odizolování instalačních vedení Ø 8 - 13 mm , např. NYM 3 x 1,5 mm ² do 5 x 2,5 mm ² , odizolování jednotlivých žil 0,2 mm ² - 4 mm ² , s čepelí pro podélný řez a vysunovatelným nožem |
| 1212174 | WIREFOX-D 28 | Odizolační nářadí k odizolování vedení Ø 8 - 28 mm |

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.