


PPS STANDARD M

Obj.č.: 1206175


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1206175>

Střihač profilu, ke zkracování a vystřihování normovaných nosných lišt, NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, jakož i ke zkracování sběrnice neutrálního vodiče NLS-CU 3/10, k uchycení 2 stříhacích nástavců, s lištou s metrickým měřítkem, stav při dodání bez stříhacích nástavců

Údaje

EAN	 4 017918 163280
Balení	1 ks
Celní tarif	82034000
Váha brutto v kusech	18,925 kg
Informace v katalogu	Strana 373 (CAT-5-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	100 mm
Výška	220 mm
Šířka (a)	180 mm
Barva	černá
Provedení	Milimetry
Délka lišty s měřítkem	1000 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Aprobace z:

Vyžádané aprobace: GOST

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1208924	PPS HYDRAULIC CYL	Hydraulický válec
1206285	PPS TABLE	Pracovní stůl, bez upevňovacích šroubů, bez vyvrtaných otvorů, bez sběrnice stříhače, 50 mm silná překližka 700 x 1200 mm
1203563	PPS-ST (3,5X12)L	Stříhací nástavec, pro podélný otvor: 3,5 x 12 mm
1203550	PPS-ST (3,5X12)Q	Stříhací nástavec, pro příčný otvor: 3,5 x 12 mm
1204892	PPS-ST (3,8)	Stříhací nástavec, pro vyvrtané otvory: průměr 3,8 mm
1202616	PPS-ST (4,3)	Stříhací nástavec, pro vyvrtané otvory: průměr 4,3 mm
1203534	PPS-ST (4,5X12)L	Stříhací nástavec, pro podélný otvor: 4,5 x 12 mm
1203547	PPS-ST (4,5X12)Q	Stříhací nástavec, pro příčný otvor: 4,5 x 12 mm
1202629	PPS-ST (5,3)	Stříhací nástavec, pro vyvrtané otvory: průměr 5,3 mm
1202603	PPS-ST (5,5X12)L	Stříhací nástavec, pro podélný otvor: 5,5 x 12 mm
1203411	PPS-ST (5,5X12)Q	Stříhací nástavec, pro příčný otvor: 5,5 x 12 mm
1204876	PPS-ST (6,35X15)L	Stříhací nástavec, pro podélný otvor: 6,35 x 15 mm
1202632	PPS-ST (6,4)	Stříhací nástavec, pro vyvrtané otvory: průměr 6,4 mm
1202593	PPS-ST (6,5X15)L	Stříhací nástavec, pro podélný otvor: 6,5 x 15 mm
1203408	PPS-ST (6,5X15)Q	Stříhací nástavec, pro příčný otvor: 6,5 x 15 mm
1204889	PPS-ST (7,0)	Stříhací nástavec, pro vyvrtané otvory: průměr 7,0 mm
1202726	PPS-ST (8,4)	Stříhací nástavec, pro vyvrtané otvory: průměr 8,4 mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.