


CRIMPFOX-M

Obj.č.: 1212072


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212072>

Základnové kleště, k uchycení zápustek pro různé druhy kontaktů

Údaje

EAN	 4 046356 452519
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,499 kg
Informace v katalogu	Strana 412 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
26.09.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	234 mm
Výška	31 mm
Šířka (a)	64 mm
Barva	černá
Tvarování	univerzální

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1212080	CRIMPFOX-M 10/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koncovky vodiče 0,25 - 10 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212081	CRIMPFOX-M 25/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koncovky vodiče 16 - 25 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212082	CRIMPFOX-M 50/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koncovky vodiče 35 - 50 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212087	CRIMPFOX-M CX-1/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koaxiální konektory: RG 174, RG 179 / BNC / TNC , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212088	CRIMPFOX-M CX-2/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koaxiální konektory (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, balená v řaditelném skladovacím boxu
1212089	CRIMPFOX-M CX-3/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koaxiální konektory: CATV RG 6,59, balená v řaditelném skladovacím boxu
1212282	CRIMPFOX-M HS-1/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro smršťovací spojovací článek 0,1 - 0,4 mm ² a 4 - 6 mm ² (světlezelená, žlutá), balená v řaditelném skladovacím boxu
1212077	CRIMPFOX-M RC 10/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 4 - 10 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212078	CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 0,75 - 2,5 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212079	CRIMPFOX-M RC 6/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 0,5 - 6 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212074	CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 0,5 - 1,5 mm ² a 1,5 - 2,5 mm ² (červená, modrá), balená v řaditelném skladovacím boxu
1212073	CRIMPFOX-M RCI 6/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 0,1 - 0,4 mm ² a 4 - 6 mm ² (světle zelená, žlutá), balená v řaditelném skladovacím boxu

1212091	CRIMPFOX-M RJ11/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro nestíněné konektory RJ11, balená v řaditelném skladovacím boxu
1212090	CRIMPFOX-M RJ45/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro nestíněné konektory RJ45, balená v řaditelném skladovacím boxu
1212083	CRIMPFOX-M SC 1/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolované faston zásuvky 0,1 - 1 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212084	CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolované faston zásuvky 0,5 - 2,5 mm ²
1212085	CRIMPFOX-M SC 6/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolované faston zásuvky 0,5 - 6 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212076	CRIMPFOX-M TC 10/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro svinuté kontakty 6 - 10 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu
1212075	CRIMPFOX-M TC 4/DIE	Zápustka, pro Crimpfox-M, pro svinuté kontakty 0,14 - 4 mm ² , balená v řaditelném skladovacím boxu

Obecně

1212471	CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE	Zápustka, pro solární konektor MC3, postranní zavedení, 2,5-6 mm ²
1212472	CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE	Zápustka, pro solární konektor MC4, postranní zavedení, 2,5-6 mm ²
1212473	CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE	Zápustka, pro solární konektor SOLARLOK, postranní zavedení, 2,5-6 mm ²

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.