

HSM shredstar X12pro - 2 x 15 mm + Sep. CD-Schneidwerk

Zuverlässig und sicher. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen vernichtet Daten mit der höchsten Sicherheitsstufe der HSM shredstar-Linie. Mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	1033131	EAN:	4026631086578
Schnittart:	Partikelschnitt	Schnittgröße:	2 x 15 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-2|F-2|O-1|P-5|T-2	Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	12 - 12
Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 57 dB(A)	Eingabebreite:	230 mm
Behälter-/Auffangvolumen:	30 l	Behälter-/Auffangvolumen. in Blatt:	381
Leistungsaufnahme:	460 W	Spannung / Frequenz:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz
Breite x Tiefe x Höhe:	392 x 281 x 588 mm	Maschinengewicht:	14.45 kg

Produktinformationen:



Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



Separates CD-Schneidwerk zur einfachen Vernichtung von CDs, DVDs und Karten. Getrennte Sammlung des Materials für sortenreine Entsorgung.



Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.



LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.



Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.



Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.



Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.

www.hsm.eu