

LM

Obj.č.: 1004377


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004377>

Nosiče značkovačů kabelů, bílá, nepotištěné, Způsob montáže:
 Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: 1-12 mm, Velikost
 popisovaného pole: 24 x 4 mm

Údaje

EAN	 4 017918 012069
Poznámka	Na zakázku
Balení	100 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,00091 kg
Informace v katalogu	Strana 217 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
 01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Šířka (a)	24 mm
Barva	bílá
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů

Materiálem	PA
------------	----

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
0816265	EMT (24X4)R	Zástrčný štítek, Cívka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: ≤12 mm, Velikost popisovaného pole: 24 x 4 mm
0808231	ESL 24X 4	Vkládací proužky, Arch, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Office-Drucksysteme, Plotter, děrované a linkované, Způsob montáže: Vsunutí, Velikost popisovaného pole: 24 x 4 mm
0814319	ESL 24X 4 SO:CMS	Vkládací proužky, Arch, bílá, popsané dle údajů zákazníka, popisovatelné pomocí: Office-Drucksysteme, Plotter, Způsob montáže: Vsunutí, Velikost popisovaného pole: 24 x 4 mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.