

GKM 1 GY

Obj.č.: 1750498


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1750498>

Nosiče značkovačů kabelů, šedá, nepotištěné, Způsob montáže:
Připnutí, průměr kabelu: 0-2,5 mm, Velikost popisovaného pole: 20
mm x 8 mm

Údaje

EAN	 4 017918 028299
Balení	1 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,00218 kg
Informace v katalogu	Strana 218 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Šířka (a)	20 mm
Barva	šedá
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů

Materiálem	PA/ABS
------------	--------

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
5031171	SS-ZB WH	Popisový štítek se štítkem stykače, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 20 mm x 8 mm
5031650	SS-ZB YE	Popisový štítek se štítkem stykače, Pás, žlutá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 20 mm x 8 mm
0825503	UC-EM (20X9)	Zaskakovací štítky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 20 x 9 mm
0827637	UC-EM (20X9) YE	Zaskakovací štítky, Podložka, žlutá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 20 x 9 mm
0801471	UCT-EM (20X9)	Značení přístrojů, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 20 x 9 mm
0801472	UCT-EM (20X9) YE	Značení přístrojů, Podložka, žlutá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 20 x 9 mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.