

WHG1 Heat Gun, 2300W/230V

Artikel-Nr.: T0053100699

Heißluftpistole, 2300 W,
präzise digitale Temperaturregelung
in 5°-Schritten

A Heat Gun that works as hard as you.

Die in der Schweiz entwickelte Profi-Heißluftpistole von Weller mit LCD-Display bietet unvergleichliche Leistung, Komfort und eine benutzerfreundliche Bedienung. Diese Heißluftpistole zeichnet sich durch eine schnelle Aufheizzeit, einen integrierten Überhitzungsschutz und eine beeindruckende Lebensdauer von über 1000 Stunden für anspruchsvolle Produktionsumgebungen aus. Ihr ergonomisches Design sorgt für einen bequemen Griff, sodass Sie sie mühelos handhaben können. Der integrierte Ständer ermöglicht den freihändigen Betrieb, sodass Sie sicher mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen können. Darüber hinaus kann die integrierte Energiesparfunktion die Lebenszykluskosten der Heißluftpistole senken. Erleben Sie die Präzision, Vielseitigkeit und überragende Leistung der Schweizer Ingenieurskunst mit den professionellen Heißluftpistolen von Weller.

- In der Schweiz entwickelt, mit einer Lebensdauer von über 1000 Stunden
- 2300 W, präzise digitale Temperaturregelung in 5°-Schritten – 80 °C/650 °C und 180 °F/1200 °F
- Luftdurchsatz (l/min) 200 – 550 (cfm) 7,1/19,4
- Arbeitfenstersperre und bis zu 5 Voreinstellungen
- Integrierte Energiespar- und Abkühlmodi mit Aktivierung per Timer, Taste und Bewegungssensor
- Geräuschemission 67 dB(A)
- Langlebiger Hochleistungsmotor mit Keramik-Heizelement und Überhitzungsschutz.
- Perfekte Balance und benutzerfreundliches, ergonomisches Griffdesign
- 90°-Ständer für freihändigen Betrieb
- Umfangreiches Zubehörsortiment

HAUPTMERKMALE

- **Lebensdauer von über 1.000 Stunden –** entwickelt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- **Ergonomischer Griff und perfekte Balance –** für weniger Anstrengung bei der Arbeit und kürzere Ausfallzeiten
- **Energiesparmodi –** halten die Heißluftpistole einsatzbereit und senken gleichzeitig den Energieverbrauch.
- **Keramik-Heizelement –** für eine lang anhaltende hohe Heizleistung
- **2.300 W Leistung für anspruchsvolle Aufgaben**

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	2.300 W
Netzspannung	230V/50/60Hz
Sicherheitsklasse	Class 2
Betriebstemperatur	80-650°C | 176-1202°F
Luftmenge	200 - 550 l/min | 7,1 - 19,4 cfm
Geräuschpegel	67 dB(A)
Betriebsmodi	OFF/I/II
Temperaturanstieg	+/- 5 °C/°F
Voreinstellungen für die Luftmenge	5
Anpassbare Voreinstellungen	5
Gewicht	750 g | 26,46 oz
Überhitzungsschutz	Ja
Abkühlfunktion	Ja
Standby-Modus	Ja
Energiesparmodi	Ja
Temperatursicherung	Ja
Kabellänge	2 m

LIEFERUMFANG
1x Heißluftpistole, 2300 W/230 V,
1x Bedienungsanleitung

Technische Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

weller-tools.com

Weller is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2026 | Specifications subject to change without notice.