

LaserMark LM MT300 17/9 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-------------------|---|
| Typ | LM MT300 17/9 WS |
| Objednávací číslo | 1724151044 |
| Verze | LaserMark, Značky na přístroje, 9 x 17.8 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190368975 |
| Mnž. | 10 ks |

**LaserMark
LM MT300 17/9 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 17,8 mm | Šířka (v palcích) | 0,701 inch |
| Výška | 9 mm | Výška (v palcích) | 0,354 inch |
| Hloubka | 0,08 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Čistá hmotnost | 12,3 g | | |

Obecné údaje

| | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Barevný | Bílá | Barva materiálu podle kódu odporu | 9 |
| Halogen | Ne | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | Materiál | Polyester, bez obsahu PVC |
| Metoda tisku | Laserový tisk | Počet na list | 341 |
| Počet štítků v balení | 3 410 | Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
| Schválení podle UL 969 | Ano | Verze | Samolepicí |
| Šířka | 17,8 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | | |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Software | M-Print PRO configuration file |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |
| Technické údaje | STEP |

Datový list

**LaserMark
LM MT300 17/9 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

