

**LaserMark
LM WO 15/70 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kabelové značky A4 listech LM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadné a rychlé značení pomocí DIN A4 laserové tiskárny nebo STI fixu

Všeobecné objednací údaje

Typ	LM WO 15/70 WS
Objednací číslo	1759871044
Verze	LaserMark, Označení vodičů a kabelů, 8.2 - 14.3 mm, 15 x 70 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248026951
Mnž.	10 ks

**LaserMark
LM WO 15/70 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Hloubka	0,025 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Čistá hmotnost	10,4 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Akrylát	Materiál	Polyesterová fólie
Počet na list	52	Počet štítků v balení	520
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	15 x 30 mm	Verze	Samolepicí
Šířka	70 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	50 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče	8,2 - 14,3 mm
Vnější prům. vodiče, max.	14,3 mm	Vnější prům. vodiče, min.	8,2 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Datový list

**LaserMark
LM WO 15/70 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

