

Ponorné čerpadlo Comet Ocean, 12 V

Obj. č.: 55 23 70



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ponorného čerpadla Comet Ocean. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Provozní pokyny

- Čerpadla Comet vyžadují 12 V zdroj stejnosměrného proudu, který mohou představovat:
 - Autobaterie
 - Baterie se suchými články 2 x 6 V
 - Transformátor - maximální napětí nevyhlazeného proudu 14 V. Povolný provozní cyklus - 15 min. a 15 min. chlazení.
 Maximální doba chodu nasucho je 2 hodiny bez poškození čerpadla.
 - Elektrická připojení čerpadla jsou následující:

Dvoužilový plochý kabel: černý/bílý bílý

Dvoužilový kulatý kabel: hnědý modrý
- Čerpadlo lze ovládat pomocí spínaného kohoutku, nožním spínačem, membránovým tlakovým spínačem, atd.
- Čerpadla Comet jsou určena pro použití ve vodě s maximální teplotou 60 °C. Jsou hermeticky utěsněna a nabízejí bezúdržbový provoz. Čerpadla jsou vyrobena z netoxického materiálu, který je bez chuti a zápachu. Nevystavujte čerpadlo silným nárazům a ranám, protože by se mohlo poškodit.
 - Chraňte čerpadlo před mrazem. Předtím, než jej před příchodem zimy uskladníte, odpojte jej od napájení a vylijte z nádrže vodu. Nádrž na vodu dosucha vytřete.

Technické údaje

| | |
|------------------------|----------------|
| Napájení: | 12 V/DC |
| Odběr proudu: | Max. 5 A |
| Max. čerpací výška: | 15 m |
| Čerpací objem (výkon): | Max. 21 l/min. |
| Rozměry (Ø x V): | 48 mm x 133 mm |

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhašovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.



Záruka

Na ponorné čerpadlo Comet Ocean poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/5/2014