Produktinformation

86 05 180 S5

Collar-Knacker für Aluminium-Collars

Für z. B. Hi-Lok®



- Mit Comfort-Griffen aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Zum Aufsprengen von Abreißmuttern (Collars) aus Aluminium z. B. an Hi-Lok®-Verschraubungen (Nicht geeignet für Stahl- oder Titan-Collars!)
- Keine unbeabsichtigte Verstellung und kein Durchrutschen des Gelenks
- Hohe Presskraft durch 10-fache Handkraftverstärkung

Allgemein	
Artikel-Nr.	86 05 180 S5
EAN	4003773069096
Griffe	mit Comfort-Griffen
Gewicht	277 g
Abmessungen	180 x 53 x 19 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO_2 Fußabdruck (PCF)	564 g CO_2e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute	
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	40 mm
Einstellpositionen	13
Backendicke (am Gelenk) (T1)	8 mm
Gelenkdicke (B3)	12 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten







