
Produktinformation

97 49 57

Crimpeinsatz

Für Photovoltaik-Kontakte H4™/H4 Plus™ (Amphenol®)

- Für kaltgezogene Amphenol®-Crimpkontakte der Serien H4™ und H4 Plus™, Kapazität 4 / 6 / 10 mm² (Steckverbindersystem für PV-Anlagen)
- Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 57 1 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang
- Nicht geeignet für gestanzte H4™ Kontakte





Allgemein	
Artikel-Nr.	97 49 57
EAN	4003773093145
Abmessungen	32 x 10 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Anwendung	für Helios H4™ / H4 Plus™ CF (Amphenol®)
Kapazität Quadratmillimeter	4 / 6 / 10 mm²
Anzahl der Nester	4
AWG	12 / 10 / 8

Zubehör	
97 49 57 1	Kontaktaufnahme für 97 49 57,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten