Produktinformation

00 20 01 V20

KNIPEX Zangen-Set "VDE Chrom I"

4-teilig

In Schaumstoffeinlage



- Mehr Ordnung und schneller Zugriff: Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen mit präzise gefertigten Mulden zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung Ihrer Zangen
- Passgenau gefräste Schaumstoffeinlage sorgt für geschützte Aufbewahrung auch beim Bewegen des Werkstattwagens und ermöglicht die schnelle Kontrolle der Vollständigkeit
- Durchdachte Zusammenstellung hochwertiger VDE-geprüfter KNIPEX Zangen: optimal abgestimmt für die wichtigsten Anwendungen im Bereich Elektro.

- Flachrundzange mit Schneide 26 16 200, Elektro-Installationszange 13 86 200, Seitenschneider 70 06 160 und Kombizange 03 06 180
- Wahlweise mit alternativer Zangenauswahl erhältlich: 00 20 21 V21 "VDE Chrome II"
- Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm
- Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff

Allgemein	
Artikel-Nr.	00 20 01 V20
EAN	4003773094395
Gewicht	1.037 g
Abmessungen	163,8 x 31,3 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Lieferumfang	
13 86 200	1 x Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²) 1000 V
03 06 180	1 x Knipex Kombizange (180 mm) 1000 V
26 16 200	1 x Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm) 1000 V
70 06 160	1 x Knipex Seitenschneider (160 mm) 1000 V

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

