


MCDN 1,5/12-G1-3,5 P26THR

Obj.č.: 1953813

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1953813>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 12, Měřítka rastru: 3,5 mm, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: SMD/THT/THR, Délka pinu činí 26 mm. Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: <http://www.combicon.com>

Údaje

EAN	 4 017918 919344
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00869 kg
Informace v katalogu	Strana 219 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	13,3 mm
Výška	15,2 mm
Měřítka rastru	3,5 mm

Rozměr a	38,5 mm
Počet pólů	12
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
vzdálenost kolíků	3,50 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Technická data

Rodina výrobků	MCDN 1,5/..-G1-THR
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	250 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Jmenovité napětí U_N	160 V
Zatěžovací proud maximální	8 A (Na každý pól)
Izolační materiál	LCP
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	150 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	8 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	150 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	8 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
0805030	SK 3,5/2,8:SO	Označovací karty, bílá, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 3,5 mm
0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 3,81 mm
Zástrčka / adaptér		
1734634	CP-MSTB	Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



*) ≤ 8 pólová = 1,3 / > 8 pólová = 1,4

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.